


Typt overzicht
FM-0290

Moto

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

MOTO



Beschrijving model

Design: Georg Appeltshauer

Werking: Vier lineaire motoren per zitelement maken een individuele instelling van de zitpositie mogelijk. Met een apart bedieningselement, dat onzichtbaar naast het rugkussen in het zijgedeelte is geïntegreerd, kunnen zit- en rughelling, zit- en rughoogte, positie van het hoofdsteen en het voetendeel afzonderlijk van elkaar worden ingesteld. Via het bedieningselement kunnen op elk moment drie verschillende voorkeursposities worden geprogrammeerd, die elk m.b.v. drie in het zijgedeelte geïntegreerde geheugentoetsen kunnen worden ingesteld. Een op dezelfde plaats geïntegreerde reset-knop zet de bank weer in de uitgangspositie terug.

Mechaniek: Elektrisch verstelbaar functioneel beslag met onderhoudsvrije lagers.

Technische gegevens: Geïntegreerde elektrische voeding 230/24 Volt met eurostekker, vier 24V lineaire motoren per zitelement, elk een achter het rugkussen weggewerkt funk-bedienings-

element en elk vier onzichtbaar in de armleuning geïntegreerde geheugentoetsen.

Opbouw: Zitting van gelast staalprofiel. Zijgedeelten en rug van houtmateriaal.


Vulling: Zitting en hoofdsteen met meerlaagse opbouw van comfortabele schuimstof.

Vering zitting: Kruislings gevlochten elastische banden

Veiligheid: Voorkom dat de voetsteun of het ruggedeelte overmatig wordt belast. De voetsteun is ontworpen om er de voeten op te laten rusten en maximaal belastbaar met 30 kg. Houd er ook rekening mee, dat de bank is ontworpen voor een maximale belasting van 120 kg per zitelement.

Transport: De bank kan voor een eenvoudiger transport zonder veel moeite in twee delen worden gedemonteerd.

MOTO



MODEL	SO 230 Sofa FM-0290/24 Bank met functie links en rechts	SO 230 Sofa FM-0290/04 Bank zonder functie (functie kan niet achteraf worden gemonteerd)
MATEN CM		
Breedte	230	230
Diepte	100/187	100
Hoogte	81 max. 100	81
Speciale Hoogte		
Diepte zitting	56 max. 105	56
Zithoogte	43	43
Speciale Zithoogte	46	46
Hoogte armleuning	62	62
BENODIGDE STOF/LEER		
Zelfkant voor m1 /140	11,90	10,90
Snijkant vóór m1 /140	13,20	10,00
Leer m2	25,00	18,50
bij ingezonden stof*		
bij ingezonden leer*		
(*zie pagina 6)		
Stof prijsgroep 05		
07		
12		
14		
15		
alle kleuren Microsede 16		
19		
Leer prijsgroep F		
A/O		
K		
N		
Leerkleur op verzoek W***		
*** Beschrijving zie pag. 95		

BESTELGEGEVENS

Zithoogte:

Standaard 43 cm
Speciale hoogte 46 cm


Radio-contactdoos:

Als toebehør leverbaar **FM-0290/80 radio-contactdoos**

Eenheidsprijs:

(enkelvoudige contactdoos: nominaal vermogen 850W / max. 230V~ / 50-60Hz / 4A).

Aangesloten toestellen (lampen, TV, Hifi, etc.) kunnen comfortabel via de meegeleverde afstandsbediening in- en uitgeschakeld worden.



**SO 190 Sofa
FM-0290/23
Bank met functie
links en rechts**

**SO 190 Sofa
FM-0290/03
Bank zonder functie
(functie kan niet achteraf
worden gemonteerd)**

190	190
100/187	100
81 max. 100	81

56 max. 105	56
43	43
46	46
62	62

10,20	7,70
11,00	8,00
21,00	16,00

--	--

05	
----	--

07	
----	--

12	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

19	
----	--

F	
---	--

A/O	
-----	--


K	
---	--

N	
---	--


W***	
------	--

Opbouw kussens


Rugkussen



Kapnaad




Hoofdsteen



Velours wordt niet verwerkt.

Voor onze hoogwaardige vullingen gebruiken wij comfort - Bultex in verschillende vastheden met hoge soortelijk gewichten die veel verder gaan dan de RAL - eisen.

Zitkussen



Milieubalans

Frame: de stalen constructie is niet behandeld.

Kussens: het gebruikte polyurethaanschuim is met waterdamp opgeschuimd en vrij van CFK's

Gebruikte lijm: een aanzienlijk deel van de gebruikte lijm is inmiddels op waterbasis. Voor technisch moeilijke lijmverbindingen wordt lijm met een gereduceerd oplosmiddelenaandeel gebruikt.

Mechaniek: alle bewegende onderdelen zijn geschroefd en kunnen gemakkelijk worden vervangen.

Lederen bekleding: voor ons nerfleer worden verfsoorten gebruikt die na het fabricageproces vrij van oplosmiddelen zijn. FSM verwerkt sinds 1985 chroomarme en oplosmiddelvrije leersoorten die ruim voldoen aan de Duitse milieunormen.