

Typt overzicht
FM-0250

Sesam

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

SESAM



Beschrijving model

Design: Georg Appeltshauser

Frame: romp rug-/armleuning als gelast ingeschuimd metalen frame. Frame zitting van hoogwaardig speciaal staalprofiel gelast; kleppen voetgedeelte en stangenwerk mechaniek

van staal gelast en geklonken. Alle scharnierpunten zijn voorzien van lagerbussen.

Vering: elastische banden, dicht kruisgewijs gevlochten.

Kussens: kussens zitting opgebouwd uit meerdere lagen. Dragende vulling zitting van Bultex-schuim SG 50. Comfortvulling in het zitkussens uitgevoerd als 300 gr. polyetherwatten. Rugkussens en hoofdkussens uitgevoerd als meerkamerkussens met een vulling van holle veren. Romp rug- en armleuning als polyurethaanvormschuim met een volumegewicht van 50. Vulling voetgedeelte van Bultex-schuim.

Werking: Fauteuil en Sofa zijn naar keuze met of zonder uitklapbare voetendelen leverbaar. In de romp van de rugleuning is altijd een omhoog draaibare beugel voor het losse hoofd-/armleuningkussens geïntegreerd.

Frame voetgedeelte: constructie van stalen buizen, zwart gecoat. Voor transportdoeleinden is het frame van het voetgedeelte demontabel.



Poten: gegoten aluminium met naturel gekleurde PE-beschermdoppen.

Afwerking bekleding: strak afgewerkt met stof en leer. Kussenbekledingen en rompbekleding zijn afneembaar. Kantnaden met sierkapnaad.

Zitcomfort: dankzij intensieve research en met gebruik van een hoogwaardige, meerlaags materiaalopbouw halen wij een zeer hoge mate van zitcomfort.

Transport: om het transport van de sofacomponenten met functie te vergemakkelijken worden deze in principe in 2 delen aangeleverd. De montage is zonder veel moeite ter plaatse mogelijk.

SESAM



MODEL	SO 208 FM-0250/53	SO 208 FM-0250/63	SO 188 FM-0250/23	SO 188 FM-0250/33
	Sofa met functie en met 2 arMLEuningkussen	Sofa zonder functie, zonder hoofdkussen-beugel en zonder arMLEuningkussen	Sofa met functie en met 2 arMLEuningkussen	Sofa zonder functie, zonder hoofdkussen-beugel en zonder arMLEuningkussen
MATEN CM				
Breedte	208	208	188	188
Diepte	91/150	91	91/150	91
Hoogte	83/100	83	83/100	83
Speciale Hoogte	---	---	---	---
Diepte zitting	51/110	51	51/110	51
Zithoogte	44	44	44	44
Speciale Zithoogte	---	---	---	---
Hoogte arMLEuning	57	57	57	57
BENODIGDE STOF/LEER				
Zelfkant voor m1 /140	11,20	9,80	10,70	9,30
Snijkant vóór m1 /140	11,20	9,80	10,70	9,30
Leer m2	16,60	15,40	15,40	14,10
bij ingezonden stof*				
bij ingezonden leer*				
(*zie pagina 6)				
Stof prijsgroep** 05				
(**zie pagina 99)				
07				
12				
14				
15				
alle kleuren Microsede 16				
19				
Leer prijsgroep F				
A/O				
K				
N				
Leerkleur op verzoek W***				
*** Beschrijving zie pag. 95				

BESTELGEGEVENS

Bedieningshendel voor mechaniek naar keuze edelstalen (standaard) of zwart gelakt

Mechaniek:

kataforeselak zwart gecoat

Hoofdkussenbeugel:

zilver of zwart gespoten

Poten:

standaard:

aluminium naturel geanodiseerd

aluminium, antraciet gecoat

Meerprijs per onderdeel:

Speciale uitvoering:

rechte poot aluminium naturel geanodiseerd

aluminium, antraciet gecoat

Meerprijs per onderdeel:

Onderdeel zonder functie:

Speciale uitvoering:

met hoofdkussenbeugel zilver of zwart


Meerprijs per beugel:

Afwijkende maten zijn niet mogelijk!

Poten en beugels zijn niet in afwijkende kleuren leverbaar!


Opbouw kussens

Rugkussen



Naaduitvoeringen

Kapnaad



Velours wordt niet verwerkt.

Zitkussens

dragende vulling


Comfort-Bultex

25 mm zachte vulling en
bekledingsbescherming

bolstaande comfortvulling

elastische vulling

Comfort-Bultex



Voor onze hoogwaardige vullingen gebruiken wij comfort - Bultex in verschillende vastheden met hoge soortelijk gewichten die veel verder gaan dan de RAL - eisen.

Milieubalans

Frame: de stalen constructie is niet behandeld

Kussens: het gebruikte polyurethaanschuim is met waterdamp opgeschuimd en vrij van CFK's

Gebruikte lijm: een aanzienlijk deel van de gebruikte lijm is inmiddels op waterbasis. Voor technisch moeilijke lijmverbindingen wordt lijm met een gereduceerd oplosmiddelenaandeel gebruikt.

Mechaniek: alle bewegende onderdelen zijn geschroefd en kunnen gemakkelijk worden vervangen.

Lederen bekleding: voor ons nerfleur worden verfsoorten gebruikt die na het fabricageproces vrij van oplosmiddelen zijn. FSM verwerkt sinds 1985 chroomarme en oplosmiddelvrije leersoorten die ruim voldoen aan de Duitse milieunormen.